



## درام تر لعاب و دوغاب - روغن - آب صابون

Wet Drum

33.17

Set Introduction معرفی دستگاه


جهت جداسازی ذرات آهنی مزاحم و افزایش کیفیت محصولات بصورت اتوماتیک بدون نیاز به نیروی انسانی در بسیاری از کارخانجات از درام مگنت تر استفاده میشود. طراحی مخزن این نوع درام هابطوری می باشد که ذرات آهنی معلق در دوغاب یا لعاب - روغن یا آب صابون حتما باید از مسیر میدان مغناطیسی عبور نماید بنابراین هنگام عبور به تله افتاده و توسط درام مگنت جذب شده و از خط تولید خارج می گردد.

Advantages مزایا

شدت میدان مغناطیسی بسیار بالا / جداسازی اتوماتیک ذرات آهنی بدون نیاز به نیروی انسانی / میدان مغناطیسی دائم بدون نیاز به برق و باطری / پوسته استیل ضدسایش / تعمیر و نگهداری آسان / صرفه جویی در وقت و انرژی / طراحی و ساختار محکم افزایش فوق العاده کیفیت محصول / عمر طولانی

Application کاربرد

صنایع کاشی و سرامیک / چینی و بهداشتی / چینی مظروف / لعاب سازی در مسیر دوغاب و لعاب / صنایع تولید و فرآوری روغن صنعتی و خوراکی / جداسازی ذرات آهن از سیستم های هیدرولیک / صنایع فولاد / لوله و پروفیل در مسیر آب صابون



Wet Drum



طراحی تولید و ساخت  
تجهیزات مغناطیسی  
پاک مگنت

info@.papkomagnet.ir

34.17

Production Design & Manufacturing Magnetic Equipment



Wet Drum



این شرکت جهت ارائه خدمات موثر نسبت به ساخت ابعاد درخواستی مشتریان نیز اقدام می نماید

تلفن: (۰۱خط) ۷۲۰ ۲۲ ۸۸۳ فکس: ۶۴ ۱۰۰ ۸۸۳ / خدمات پس از فروش: ۹۰۵ ۳۴۹ ۸۸  
تهران، میدان هفت تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک ۱۰، واحد یک.

1st. Floor \ No.10 \ 1st. Alley \ Ghaem Magham St. \ Haft-e-Tir Sq. \ Tehran-Iran  
Tel: +98 (21) 883 22 720 (10Line) Fax: +98 (21) 883 100 64

